

Material	Polypropylen (PP)	Ethylen-Tetrafluor-Ethylen (ETFE)	Polyvinyliden-fluorid (PVDF)	Edelstahl 1.4571 (S)
Die Angaben beziehen sich auf 20 °C. Faktoren wie höhere Temperaturen, geänderte Konzentrationen, Verunreinigungen, Mischflüssigkeiten können diese Erfahrungswerte verändern. Angaben zu weiteren Flüssigkeiten finden Sie in unserer ausführlichen FLUX Beständigkeitsliste.	Akkusäure* Ameisensäure Ammoniak Arsensäure* Borsäure* Bremsflüssigkeit Calciumchlorid* Essigsäure Eisen-III-Chlorid* Fotoentwickler* Glykol* Mineralöl* Natriumhydroxid Phosphorsäure* Salzsäure* Schwefelsäure bis 60%* Weinsäure* Zinkchlorid* Zitronensäure*	Bromsäure Butylamin Chloroform** Diethylamin Essigsäureethylester Etherische Öle** Ethylenoxid** Flusssäure bis 40%* Königswasser** Nikotinsäure** Nitriensäure bis 70%** Petroether* Salpetersäure (verdünnt) Salpetersäure (konzentriert)** Schwefelsäure bis 98%* Tetrahydrofuran** Wasserstoffperoxid*	Bromwasserstoff-säure Chlorsäure Chromsäure Flusssäure* Kaliumbromid Natriumhypochlorit Paraffinemulsion* Salpetersäure bis 75%* Schwefelsäure bis 98%* Trichlorbenzol Wasserstoffperoxid* sowie ein Großteil der unter PP aufgeführten Flüssigkeiten	Aceton Butanon Essig Ether Ethylalkohol Freon/Frigen** Glycerin Hexanol Isopropylether** Leinöl* Methanol Methylenchlorid* Methoxybutanol Mineralöl* Perchlorethylen* Petroleum* Styrol** Trichlorethylen**


Werkstoff Dichtung:

- 0 = EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
- *1 = FKM (Fluor-Kautschuk)
- **2 = FEP (Tetrafluorethylen-Perfluorpropylen)
- **3 = FFKM (Per-Fluor-Kautschuk)

DRUCKVERLUSTKURVEN

Typ FMC 100

Messungen bei 20 °C (Wasser)
Messtoleranz ± 5 %



Typ FMC 250

Messungen bei 20 °C (Wasser)
Messtoleranz ± 5 %

